


г. Ужгород, Тел/факс: +38(0312)655790; +38(050)3720216; +38(099)7275020

г. Тернополь, Тел/факс: +38(0352)232050; +38(050)9215424; +38(067)3527652



Ленточные пилы по дереву (столярные)

полотна можно поставлять вызубренные, разведённые, заточенные, закалённые
 полотна поставляются в рулонах длиной 25 м, или сваренные по заказу
 согласно типу станка
 материал : углеродистая сталь С 75 – твердость материал 38-44 HRC




Материал: С 75	шаг зуба Т (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная заточенная закалённая
	4	0,50	0,60	1,20	1,25
6 x 0,5 x 4					
	5	0,50	0,55	0,95	1,25
8 x 0,5 x 5					
	6	0,50	0,55	0,95	1,20
10 x 0,4 x 6					
	6	0,50	0,55	1,00	1,20
10 x 0,5 x 6					
	6	0,50	0,60	1,00	1,20
10 x 0,6 x 6					
	7	0,55	0,60	1,00	1,25
12 x 0,6 x 7					
	7	0,60	0,60	1,00	1,30
15 x 0,4 x 7					
	7	0,60	0,65	1,05	1,30
15 x 0,5 x 7					
	7	0,75	0,80	1,20	1,30
15 x 0,6 x 7					
	7	0,80	0,90	1,30	1,35
15 x 0,7 x 7					
	7	0,70	0,70	1,10	1,50
20 x 0,4 x 7					
	8	0,70	0,70	1,10	1,50
20 x 0,4 x 8					
	8	0,90	0,95	1,25	1,50
20 x 0,6 x 8					
	8	0,85	0,95	1,25	1,50
20 x 0,7 x 8					
	8	0,90	1,00	1,30	1,65
25 x 0,6 x 8					
	8	1,00	1,10	1,40	1,85
25 x 0,7 x 8					
	10	1,10	1,15	1,45	2,05
30 x 0,7 x 10					
	10	1,25	1,30	1,60	2,25
35 x 0,7 x 10					
	10	1,40	1,45	1,75	2,30
40 x 0,7 x 10					
	12	1,90	1,95	2,25	2,60
45 x 0,9 x 12					
	12	2,10	2,15	2,45	2,75
50 x 0,9 x 12					

Н - высота полотна [мм], S - толщина ленточной пилы [мм], t - шаг зуба [мм]

Пилы для удаления загрязненной коры с бревна в месте резки.

80 FZ N




	D (mm)	B (mm)	d (mm)	z	price (EUR)
ØD x B x d - z	180	5	20	9	50,1

Ленточные пилы по дереву ,шириной - до 50 мм

WM 2

WM 1



Применение: распиловка массивного натурального дерева
Станок: ленточные пилорамы для брёвен
 Ленточные пилы типа WM 1 предназначены для резки мягкой древесины
 Ленточные пилы типа WM 2 предназначены для резки твердых пород древесины
 Мы поставляем пильные полотна, сваренные по заказу, или в бухтах по 25, 50 ,100 м

EXPERT	шаг зуба T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
	Материал: 51CrV4					
		цена (EUR/м.п.)				
35x1,0	t=22mm t=22,2mm	1,9	2,0	2,4	2,1	2,4
35x1,1		2,1	2,2	2,6	2,2	2,6
40x1,0		2,3	2,4	2,8	2,5	2,8
40x1,1		2,4	2,4	2,8	2,5	2,9
50x1,1		2,9	2,9	3,3	3,0	3,4

SILVER MASTER	шаг зуба T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
	Материал: D6A					
		цена (EUR/м.п.)				
32x1,0	t=22mm t=22,2mm	2,2	2,2	2,6	2,3	2,7
32x1,1		2,2	2,2	2,6	2,3	2,7
35x1,0		2,2	2,2	2,6	2,3	2,7
35x1,1		2,5	2,6	2,9	2,6	3,0
40x1,0		2,4	2,5	2,8	2,5	2,9
40x1,1		2,6	2,7	3,0	2,7	3,1

GOLD MASTER	шаг зуба T (mm)	вызубенная	розведенная	розведенная заточенная	розведенная закалённая	розведенная заточенная закалённая
	Материал: D6A					
		цена (EUR/м.п.)				
32x1,07	t=22mm t=22,2mm	2,4	2,5	2,8	2,5	2,9
35x1,0		2,8	2,9	3,2	2,9	3,3
38x1,14		2,8	2,9	3,2	2,9	3,3
40x1,0		2,8	2,9	3,2	2,9	3,3
50x1,1		3,4	3,5	3,9	3,5	3,9

H - высота полотна [мм], S - толщина ленточной пилы [мм], t - шаг зуба [мм]






Широкие ленточные пилы по дереву, ширина - от 80 мм.

Материала : 80NiCr11

Применение: Для обработки твёрдого и мягкого дерева. Для твёрдого дерева необходимо выбирать меньший шаг зубьев, для мягкого дерева больший шаг зубьев.

Оформление: Пильные полотна для брёвен произведены из материала 80NiCr11 с твёрдостью 43±1 HRC, и стандартным образом поставляются как полуфабрикат (т.е. без уплотнения, не заточенные, не прокатанные) в рулонах.

По договорённости мы можем обеспечить сварку, вальцовку, оснащение стеллитом и другой сервис.

NV  KV  PV (до 30 мм шаг зубьев)  PV (от 30мм шаг зубьев)  PV 1 	цена (EUR)			
	H x S (mm)	цена (EUR/м.п.)	вальцовка	сварка
	80x1,0	7,6	6,0	5,7
	90x1,0	8,6	6,9	6,5
	90x1,1	9,3	6,9	6,5
	100x1,1	10,3	8,2	7,8
	110x1,1	12,1	9,3	8,9
	120x1,1	12,4	9,9	9,4
	120x1,2	13,3	9,9	9,4
	140x1,2	15,5	12,1	10,2
	150x1,2	16,6	13,2	11,3
	160x1,4	20,1	15,4	14,0
	180x1,45	23,3	17,6	17,8
	200x1,45	30,8	19,8	21,6
	205x1,45	31,1	20,6	22,1
	230x1,6	37,6	22,0	26,4
	260x1,6	42,2	23,1	32,9
Дополнительный сервис:				
	Оснащение стеллитом еиг/зуб			0,8
	Развод и заточка еиг/зуб			0,3
	Плющение еиг/зуб			0,3

H - высота полотна [мм], S - толщина ленточной пилы [мм], t - шаг зуба [мм]